


lipplast

MUOVISÄILIÖT

1500- L MONIKÄYTTÖSÄILIÖ



1500—L MONIKÄYTTÖSÄILIÖ

Li-Plast säiliöt valmistetaan joko polyamid 6:sta tai polyeteenistä rotaatiovalumenetelmää käyttäen.

Tällä valmistusmenetelmällä säiliöistä saadaan erittäin kestäviä, saumattomia ja seinämän vahvuudeltaan tasapaksuja.


Säiliöt ovat särkymättömiä, kevyitä ja mikä tärkeintä RUOSTUMATTOMIA.

MITAT JA PAINOT:

Pituus mm	Leveys mm	Kokeus mm	Paino kg	Liitännät 4 kpl
1670	730	1500	38	2"

Li-Plast säiliöiden mekaaninen ja kemiallinen kestävyys on erinomainen.

Maximi käyttölämpötila: Polyeteeni säiliöt + 80°C
Pyamidi säiliöt + 120°C



Annamme mielellämme lisätietoja pyydetessä.

LiPlast Oy

Rotaatiovaluosasto

Mikkolan teollisuusalue

28130 Pori 13

Puh. 939—22411